

### Caractéristiques



Compatibilité  
salle propre



Applications  
pharmaceutiques



HEPA - inclus



Haute efficacité  
de filtration



Accessoires  
inclus



Charbons  
actifs



Récupération  
des liquides et  
des  
poussières



Récupération du  
mercure



- Filtre HEPA inclus d'une efficacité de 99,995% sur des particules aussi petites que 0,3 micron. Testé selon IEST-RP-CC001. Classé H14 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822. Tous les aspirateurs HEPA sont soumis à une épreuve d'étanchéité avant de quitter l'usine
- Compatible pour une utilisation dans les salles propres ISO classe 4. Peut être utilisé dans l'industrie pharmaceutique
- Conçu pour la récupération du mercure
- Moteur Bypass à 2 niveaux, à haut rendement
- Pour la récupération des liquides et des poussières
- Cuve de récupération en polyéthylène haute densité
- Blindé EMI/RFI
- Minuterie incluse
- Comprend le charbon de marque Mersorb® pour l'adsorption des émanations de mercure
- Comprend un boyau d'aspiration et un séparateur pour le mercure, avec pots et couvercles
- Monté sur un chariot à 4 roues pour une grande mobilité

## Specifications

MRV-15 ELEC (STD)	110805B	110805C	110805D	110805E
<b>Model Name</b>	MRV-15 ELEC (STD)	MRV-15 ELEC (STD)	MRV-15 ELEC (STD)	MRV-15 ELEC (STD)
<b>Type (tête motrice)</b>	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
<b>Tension</b>	240 V	240 V	240 V	240 V
<b>Fréquence</b>	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
<b>Phase</b>	Unique	Unique	Unique	Unique
<b>Puissance électrique</b>	1050 W	1050 W	1050 W	1050 W
<b>Puissance</b>	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
<b>Ampérage</b>	5 A	5 A	5 A	5 A
<b>Flux d'air</b>	173 m <sup>3</sup> /h			
<b>Dépression</b>	2110 mm H <sub>2</sub> O			
<b>Niveau sonore</b>	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
<b>Type de prise d'alimentation</b>	Européen	Royaume-Uni	Suisse	Chinois
<b>Entrée d'aspiration</b>	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
<b>Type de chariot</b>	Chariot 4-Roues	Chariot 4-Roues	Chariot 4-Roues	Chariot 4-Roues
<b>Nettoyage du filtre</b>	None	None	None	None
<b>Récupération des poussières cuve</b>	38 L	38 L	38 L	38 L
<b>Récupération des poussières - sac filtrant jetable</b>	19 L	19 L	19 L	19 L
<b>Capacité de récupération des liquides</b>	38 L	38 L	38 L	38 L
<b>Longueur</b>	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
<b>Largeur</b>	61 cm	61 cm	61 cm	61 cm
<b>Hauteur</b>	122 cm	122 cm	122 cm	122 cm
<b>Poids (aspirateur uniquement)</b>	42 kg.	42 kg.	42 kg.	42 kg.
<b>Longueur du câble</b>	10.6 m	10.6 m	10.6 m	10.6 m

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis



GEDO France | [www.gedo.fr](http://www.gedo.fr) | Tel. +33 (0)4 85 88 02 75 | [aspirateur@gedo.fr](mailto:aspirateur@gedo.fr)

Sasu au capital de 30.000 € R.C. Marseille 494 021 678 n° TVA intracom. FR09494021678

## N'utilisez que des outils et des accessoires recommandés



HEPA Filter - Included



Activated Carbon Cartridge for Mercury Recovery - Included



Hour Counter for MRV models - Included



Mercury Recovery Separator with Jar - Included



MRV-15/16 Tools and Accessories - Included



Clear Suction Hose Assembly for use with Mercury Separator - Included



Jar for Mercury Recovery, 20 oz (540 ml) with lid - Optional

